

BIT E6,3 0,5X3,0X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.5 mm
Nr zam.	2748910000
Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70
GTIN (EAN)	4050118894783
Ilość	5 Szt.

BIT E6,3 0,5X3,0X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch
Masa netto	2 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	bit z końcówką z rowkiem 0,4x2,5x70
---------------	--

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	70 mm	Grubość końcówki (A)	0,5 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, rowek	Szerokość końcówki (B)	3 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--