

BIT E6,3 0,5X3,0X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.5 mm |
| Номер для заказа | 2748910000 |
| Тип | BIT E6,3 0,5X3,0X70 |
| GTIN (EAN) | 4050118894783 |
| Кол. | 5 Шт. |

BIT E6,3 0,5X3,0X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|------------|
| Ширина | 70 мм | Ширина (в дюймах) | 2,756 inch |
| Масса нетто | 2 g | | |

Технические данные

| | |
|-------------------|---|
| Описание артикула | Лезвие отвертки, прямой шлиц 0,4x2,5x70 |
|-------------------|---|

Инструменты для затяжки

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|--------|
| Длина лезвия | 70 мм | Толщина лезвия (A) | 0,5 мм |
| Форма | E 6,3 DIN 3126, Шлиц | Ширина лезвия (B) | 3 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002116 | ETIM 7.0 | EC002116 |
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-42-04 | ECLASS 12.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-42-04 | | |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|--|