

BIT E6,3 0,8X4,0X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)

Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 70 mm, Klingtjocklek: 0.8 mm
Art.nr.	2748930000
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70
GTIN (EAN)	4050118894806
Förp.	5 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 05:58:44 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

BIT E6,3 0,8X4,0X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2,756 inch
Nettovikt	10,8 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Bits med slitsklinga 0,4x2,5x70
--------------------	------------------------------------

Skruvverktyg

Form	E 6,3 DIN 3126, Spår	Klingbredd (B)	4 mm
Klinglängd	70 mm	Klingtjocklek	0,8 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--