

BIT E6,3 PH1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Křížové bity, typ Phillips-Recessed PH/DIN 5260. 1/4"
hlavice, E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku, Délka čepele: 70 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 1
Objednací číslo	2748980000
Typ	BIT E6,3 PH1X70
GTIN (EAN)	4050118895179
Množství	5 ks

Datum vytvoření 19. května 2024 7:43:47 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

BIT E6,3 PH1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Čistá hmotnost	11,8 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Bit s křížovou hlavou, Philips velikosti 1
---------------	--

Šroubovací nářadí

Délka čepele	70 mm	Tvar	E 6.3 DIN 3126, Křížová drážka
Velikost čepele, křížová drážka	1		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--