

**BIT E6,3 PH2X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
přímé připojení přístrojů  
Křížové bity, typ Phillips-Recessed PH/DIN 5260. 1/4"  
hlavice, E6,3 DIN 3126

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vložka šroubováku, Délka čepele: 70 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 2
Objednací číslo	<a href="#">2748990000</a>
Typ	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
Množství	5 ks

Datum vytvoření 27. května 2024 14:39:38 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Čistá hmotnost	15,2 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Bit s křížovou hlavou, Philips velikosti 2
---------------	--

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	70 mm	Tvar	E 6.3 DIN 3126, Křížová drážka
Velikost čepele, křížová drážka	2		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--