

BIT E6.3 0.6X3.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 110 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
Objednací číslo	2749050000
Typ	BIT E6.3 0.6X3.5X110
GTIN (EAN)	4050118895353
Množství	5 ks

BIT E6.3 0.6X3.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	110 mm	Šířka (v palcích)	4,331 inch
Čistá hmotnost	6,9 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Bit s plochým hrotem 0,5 x 3,0 x 110
---------------	--------------------------------------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	110 mm	Tloušťka čepele (A)	0,6 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S drážkou	Šířka čepele (B)	3,5 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--