

BIT E6.3 0.6X3.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 110 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Rendelési szám	2749050000
Típus	BIT E6.3 0.6X3.5X110
GTIN (EAN)	4050118895353
Qty.	5 Stück

BIT E6.3 0.6X3.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	110 mm	Szélesség (coll)	4,331 inch
Nettó tömeg	6,9 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Betét hornyos pengével 0,5x3,0x110
-----------------	---------------------------------------

Csavarozó szerszámok

Alak	E 6.3 DIN 3126, Hornyos	Kés hossza	110 mm
Kés szélessége (B)	3,5 mm	Kés vastagsága (A)	0,6 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--