

**BIT E6.3 0.6X3.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny  
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
Nr zam.	<a href="#">2749050000</a>
Typ	BIT E6.3 0.6X3.5X110
GTIN (EAN)	4050118895353
Ilość	5 Szt.

**BIT E6.3 0.6X3.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	110 mm	Szerokość (cale)	4,331 inch
Masa netto	6,9 g		

**Dane techniczne**

Opis artykułu	bit z końcówką z rowkiem 0,5x3,0x110
---------------	---

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki	110 mm	Grubość końcówki (A)	0,6 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, rowek	Szerokość końcówki (B)	3,5 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--