

**BIT E6.3 0.6X3.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 110 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Номер для заказа	<a href="#">2749050000</a>
Тип	BIT E6.3 0.6X3.5X110
GTIN (EAN)	4050118895353
Кол.	5 Шт.

## BIT E6.3 0.6X3.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	110 мм	Ширина (в дюймах)	4,331 inch
Масса нетто	6,9 g		

## Технические данные

Описание артикула	Лезвие отвертки, прямой шлиц 0,5x3,0x110
-------------------	--

## Инструменты для затяжки

Длина лезвия	110 мм	Толщина лезвия (A)	0,6 мм
Форма	E 6,3 DIN 3126, Шлиц	Ширина лезвия (B)	3,5 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--