

**BIT E6.3 0.6X4.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
přímé připojení přístrojů  
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 4.5 mm, Délka čepele: 110 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
Objednací číslo	<a href="#">2749060000</a>
Typ	BIT E6.3 0.6X4.5X110
GTIN (EAN)	4050118895360
Množství	5 ks

## BIT E6.3 0.6X4.5X110

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	110 mm	Šířka (v palcích)	4,331 inch
Čistá hmotnost	13,2 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Bit s plochým hrotem 0,5 x 3,0 x 110
---------------	--------------------------------------

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	110 mm	Tloušťka čepele (A)	0,6 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S drážkou	Šířka čepele (B)	4,5 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--