

BIT E6.3 0.6X4.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine

Embout plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 4.5 mm, longueur de la lame: 110 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Référence	2749060000
Type	BIT E6.3 0.6X4.5X110
GTIN (EAN)	4050118895360
Qté.	5 pièce(s)

BIT E6.3 0.6X4.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	110 mm	Largeur (pouces)	4,331 inch
Poids net	13,2 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout pour vis tête fendue 0,5x3x110
--------------------------	---------------------------------------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	0,6 mm	Forme	E 6,3 DIN 3126, Fendue
Largeur de la lame (B)	4,5 mm	longueur de la lame	110 mm

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--