

BIT E6.3 0.6X4.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)

Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 4.5 mm, Klinglängd: 110 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
Art.nr.	2749060000
Typ	BIT E6.3 0.6X4.5X110
GTIN (EAN)	4050118895360
Förp.	5 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 06:37:07 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

BIT E6.3 0.6X4.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	110 mm	Byggbredd (tum)	4,331 inch
Nettovikt	13,2 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Bit med slitsklinga 0,5x3,0x110
--------------------	------------------------------------

Skruvverktyg

Form	E 6,3 DIN 3126, Spår	Klingbredd (B)	4,5 mm
Klinglängd	110 mm	Klingtjocklek	0,6 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--