

**BIT E6.3 0.8X4.0X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 4 mm, Длина лезвия: 110 mm, Толщина лезвия (A): 0.8 mm
Номер для заказа	<a href="#">2749070000</a>
Тип	BIT E6.3 0.8X4.0X110
GTIN (EAN)	4050118895377
Кол.	5 Шт.

Дата создания 14 мая 2024 г. 16:00:38 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**BIT E6.3 0.8X4.0X110**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	110 мм	Ширина (в дюймах)	4,331 inch
Масса нетто	10 g		

**Технические данные**

Описание артикула	Лезвие отвертки, прямой шлиц 0,5x3,0x110
-------------------	--

**Инструменты для затяжки**

Длина лезвия	110 мм	Толщина лезвия (A)	0,8 мм
Форма	E 6,3 DIN 3126, Шлиц	Ширина лезвия (B)	4 мм

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--