

BIT E6.3 1.0X5.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 110 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm
Rendelési szám	2749080000
Típus	BIT E6.3 1.0X5.5X110
GTIN (EAN)	4050118895384
Qty.	5 Stück

BIT E6.3 1.0X5.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	110 mm	Szélesség (coll)	4,331 inch
Nettó tömeg	21 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Betét hornyos pengével 0,5x3,0x110
-----------------	---------------------------------------

Csavarozó szerszámok

Alak	E 6.3 DIN 3126, Hornyos	Kés hossza	110 mm
Kés szélessége (B)	5,5 mm	Kés vastagsága (A)	1 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9,1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--