

BIT E6.3 1.0X5.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
Nr zam.	2749080000
Typ	BIT E6.3 1.0X5.5X110
GTIN (EAN)	4050118895384
Ilość	5 Szt.

BIT E6.3 1.0X5.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	110 mm	Szerokość (cale)	4,331 inch
Masa netto	21 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	bit z końcówką z rowkiem 0,5x3,0x110
---------------	---

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	110 mm	Grubość końcówki (A)	1 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, rowek	Szerokość końcówki (B)	5,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--