

**BIT E6.3Z 0.6X3.5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak  
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749100000</a>
Típus	BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
GTIN (EAN)	4050118895407
Qty.	5 Stück

## BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2,756 inch
Nettó tömeg	10 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámbetét vezetőcsúccsal
-----------------	---------------------------------

## Csavarozó szerszámok

Alak	E 6.3 DIN 3126, Összeszerelő csappal, Hornys	Kés hossza	70 mm
Kés szélessége (B)	3,5 mm	Kés vastagsága (A)	0,6 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--