

UBH SWH 1/4 EC 6.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden, som ligger långt över dem, som anges i de relevanta DIN-normerna.

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
- DIN 5263 för spårskruvsbits
- Camcar-Norm för TORX-bitsDet innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

Produktnytta:

- Lämplig för alla skruvjobb. Tack vare anpassad härdning till 59-61 HRC lämplig både för manuell användning och maskinbruk.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skrivar för lågt slitage och optimal vridmomentsöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageverktyg
Art.nr.	2749110000
Typ	UBH SWH 1/4 EC 6.3
GTIN (EAN)	4050118895414
Förp.	1 Stück

UBH SWH 1/4 EC 6.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2,362 inch
Nettovikt	20 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Universal Snabbväxelhållare-fäste 1/4" E6,3 till bits 1/4"
--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002118	ETIM 7.0	EC002118
ETIM 8.0	EC002118	ETIM 9.0	EC002118
ECLASS 9.0	21-04-92-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--