

SDS 0.4X2.0X60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek: 0.4 mm
Art.nr.	2749260000
Typ	SDS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118895537
Förp.	1 Stück

SDS 0.4X2.0X60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	165 mm	Bygglängd (tum)	6,496 inch
Nettovikt	4 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skruvmejsel med spårklinga 0,4x2	Utförande	Rak
--------------------	----------------------------------	-----------	-----

Skruvverktyg

Bladtyp	B	Form	Spår
Klingbredd (B)	2 mm	Klinglängd	60 mm
Klingtjocklek	0,4 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Nedladdningar

Meddelande om produktändring	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Kataloger	Catalogues in PDF-format