

SDS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Rendelési szám	2749340000
Típus	SDS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118895568
Qty.	1 Stück

SDS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	205 mm	Hossz, inch	8,071 inch
Nettó tömeg	46,4 g		

Műszaki adatok

Változat	egyenes	Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 0,6 x 3,5
----------	---------	-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	100 mm
Kés szélessége (B)	3,5 mm	Kés típusa	A
Kés vastagsága (A)	0,6 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Letöltések

Product Change Notification	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Katalógusok	Catalogues in PDF-format