

## SDS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265,  
ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.  
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.8 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749360000</a>
Típus	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118895582
Qty.	1 Stück

## SDS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8,268 inch
Hossz	205 mm	Hossz, inch	8,071 inch
Nettó tömeg	50 g		

## Műszaki adatok

Változat	egyenes	Árucikk leírása	Szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 0,8x4
----------	---------	-----------------	--

## Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	100 mm
Kés szélessége (B)	4 mm	Kés típusa	A
Kés vastagsága (A)	0,8 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Letöltések

Product Change Notification	<a href="#">Produktänderungsmitteilung</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>