

**SDS 0.8X4.0X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.8 mm
Art.nr.	<a href="#">2749360000</a>
Typ	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118895582
Förp.	1 Stück

## SDS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	210 mm	Byggbredd (tum)	8,268 inch
Längd	205 mm	Bygglängd (tum)	8,071 inch
Nettovikt	50 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	isolerad skruvmejsel med spårklinga 0,8 x 4	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

## Skruvverktyg

Bladtyp	A	Form	Spår
Klingbredd (B)	4 mm	Klinglängd	100 mm
Klingtjocklek	0,8 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Nedladdningar

Meddelande om produktändring	<a href="#">Produktänderungsmitteilung</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>