

**SDS 1.2X6.5X150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 6.5 mm, Klinglängd: 150 mm, Klingtjocklek: 1.2 mm
Art.nr.	<a href="#">2749390000</a>
Typ	SDS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118895612
Förp.	1 Stück

## SDS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	268 mm	Byggbredd (tum)	10,551 inch
Längd	265 mm	Bygglängd (tum)	10,433 inch
Nettovikt	100 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skruvmejsel med spårklinga 1,2 x 6,5	Utförande	Rak
--------------------	--------------------------------------	-----------	-----

## Skruvverktyg

Bladtyp	A	Form	Spår
Klingbredd (B)	6,5 mm	Klinglängd	150 mm
Klingtjocklek	1,2 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Nedladdningar

Användardokumentation	<a href="#">BPZL HDC MHE 2 HV</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>