

SD T8 TR X 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Torx® TR-skruvmejsel med urborring i klingspetsen (Tamper Resistant), SD TR för förskruvning av Torx® och Torx® TR-säkerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klinglängd: 60 mm
Art.nr.	2749480000
Typ	SD T8 TR X 60
GTIN (EAN)	4050118895803
Förp.	1 Stück

SD T8 TR X 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	165 mm	Byggbredd (tum)	6,496 inch
Nettovikt	40 g		

Skruvverktyg

Form	Torx®	Klinglängd	60 mm
storlek	T8		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000801	ETIM 7.0	EC000801
ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ECLASS 9.0	21-04-04-13	ECLASS 9.1	21-04-04-13
ECLASS 10.0	21-04-04-13	ECLASS 11.0	21-04-04-13
ECLASS 12.0	21-04-04-13	ECLASS 13.0	21-04-04-13