

**SDI SET SLIM S3.5-6.5/PZ1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronz.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Verze           | Montážní nástroj            |
| Objednací číslo | <a href="#">2749590000</a>  |
| Typ             | SDI SET SLIM S3.5-6.5/PZ1/2 |
| GTIN (EAN)      | 4050118896336               |
| Množství        | 1 ks                        |

**SDI SET SLIM S3.5-6.5/PZ1/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 540 g |
|----------------|-------|

**Technické údaje**

|               |  |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Souprava šroubováků na drážku a s křížovou hlavou PZ-SD, izolovaná dle VDE, SlimLine |
|---------------|--|

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000149    | ETIM 7.0    | EC000149    |
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1  | 21-04-04-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |

**Soubory ke stažení**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">Produktänderungsmitteilung</a><br><a href="#">Product Change Notification</a> |
| Katalogy                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |