

SDIS SLIM 0.6X3.5X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
Art.nr.	2749610000
Typ	SDIS SLIM 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118896350
Förp.	1 Stück

SDIS SLIM 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	205 mm	Bygglängd (tum)	8,071 inch
Nettovikt	40 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 0,6x3,5, SlimLine	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Form	Spår	Klingbredd (B)	3,5 mm
Klinglängd	100 mm	Klingtjocklek	0,6 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Nedladdningar

Meddelande om produktändring	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Kataloger	Catalogues in PDF-format