

## SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageverktyg, Klingbredd (B): 6.5 mm, Klinglängd: 150 mm, Klingtjocklek: 1.2 mm
Art.nr.	<a href="#">2749640000</a>
Typ	SDIS SLIM 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118896381
Förp.	1 Stück

## SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	265 mm	Bygglängd (tum)	10,433 inch
Nettovikt	122 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklunga 1,2x6,5, SlimLine	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

## Skruvverktyg

Form	Spår	Klingbredd (B)	6,5 mm
Klinglängd	150 mm	Klingtjocklek	1,2 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--