

## SDIK SLIM PH1 X 80

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1
Objednací číslo	<a href="#">2749650000</a>
Typ	SDIK SLIM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118896398
Množství	1 ks

## SDIK SLIM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7,283 inch
Čistá hmotnost	50 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Philips velikosti 1, SlimLine	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	80 mm	Tvar	Křížová drážka, přibližně
Velikost	1	Velikost čepele, křížová drážka	1
Šířka čepele (B)	1 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--