

SDIK SLIM PH1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
Art.nr.	2749650000
Typ	SDIK SLIM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118896398
Förp.	1 Stück

SDIK SLIM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7,283 inch
Nettovikt	50 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Isolerad krysspår-skruv-mejsel, Typ Phillips, strl. 1, SlimLine	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Form	Crosshead, rund	Klingbredd (B)	1 mm
Klinglängd	80 mm	Klingmått krysspår	1
storlek	1		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--