

## SDIK SLIM PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2
Rendelési szám	<a href="#">2749660000</a>
Típus	SDIK SLIM PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896404
Qty.	1 Stück

## SDIK SLIM PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	215 mm	Szélesség (coll)	8,465 inch
Nettó tömeg	90 g		

## Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Phillips típus, 2. méret, SlimLine
egyenes		

## Csavarozó szerszámok

Alak	Kereszthorony, kerek	Fej mérete, csillag	2
Kés hossza	100 mm	Kés szélessége (B)	2 mm
Méret	2		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9,1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--