

SDIPM SLIM PZ2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2
Art.nr.	2749690000
Typ	SDIPM SLIM PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896435
Förp.	1 Stück

SDIPM SLIM PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	215 mm	Byggbredd (tum)	8,465 inch
Nettovikt	97 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	SlimLine, Isolerad krysspår-skruvmejsel, Typ Pozidriv, strl.2	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Form	Crosshead, rund	Klingbredd (B)	2 mm
Klinglängd	100 mm	Klingmått krysspår	2
storlek	2		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--