

SDIS 0.4X2.0X60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFi-nish-handtag

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek: 0.4 mm
Art.nr.	2749780000
Typ	SDIS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118896527
Förp.	1 Stück

SDIS 0.4X2.0X60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	164 mm	Byggbredd (tum)	6,457 inch
Längd	165 mm	Bygglängd (tum)	6,496 inch
Nettovikt	40 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 0,4x2,0x60	Utförande	Rak
--------------------	--	-----------	-----

Skruvverktyg

Bladtyp	A	Form	Spår
Klingbredd (B)	2 mm	Klinglängd	60 mm
Klingtjocklek	0,4 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--