

SDIS 0.5X3.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm
Rendelési szám	2749800000
Típus	SDIS 0.5X3.0X100
GTIN (EAN)	4050118896541
Qty.	1 Stück

SDIS 0.5X3.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	205 mm	Hossz, inch	8,071 inch
Nettó tömeg	33 g		

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 0,5x3,0x100
egyenes		

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	100 mm
Kés szélessége (B)	3 mm	Kés típusa	B
Kés vastagsága (A)	0,5 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--