

SDIS 0.5X3.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFi-
nish-handtag

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.5 mm
Art.nr.	2749800000
Typ	SDIS 0.5X3.0X100
GTIN (EAN)	4050118896541
Förp.	1 Stück

SDIS 0.5X3.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	205 mm	Bygglängd (tum)	8,071 inch
Nettovikt	33 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 0,5x3	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Bladtyp	B	Form	Spår
Klingbredd (B)	3 mm	Klinglängd	100 mm
Klingtjocklek	0,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--