

SDIS 0.6X3.5X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Référence	2749810000
Type	SDIS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118897012
Qté.	1 pièce(s)

SDIS 0.6X3.5X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	205 mm	Longueur (pouces)	8,071 inch
Poids net	34 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 0,6x3,5x100	Version	droit
--------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------	-------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	0,6 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	3,5 mm	Type de lame	B
longueur de la lame	100 mm		

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	------------------------------------------