

**SDIS 0.8X4.0X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 4 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.8 mm
Objednací číslo	<a href="#">2749820000</a>
Typ	SDIS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118897029
Množství	1 ks

## SDIS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	205 mm	Délka (v palcích)	8,071 inch
Čistá hmotnost	45 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 0,8 x 4,0 x 100	Verze	rovný
---------------	------------------------------------------------------------------	-------	-------

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	100 mm	Tloušťka čepele (A)	0,8 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	B
Šířka čepele (B)	4 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	------------------------------------------