

SDIS 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
Objednací číslo	2749850000
Typ	SDIS 1.0X5.5X125
GTIN (EAN)	4050118897050
Množství	1 ks

Datum vytvoření 22. května 2024 10:50:10 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SDIS 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	240 mm	Délka (v palcích)	9,449 inch
Čistá hmotnost	97 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 1,0 x 5,5 x 125	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	125 mm	tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	B
Šířka čepele (B)	5,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--