

**SDIS 1.0X5.5X125****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 125 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
Nr zam.	<a href="#">2749850000</a>
Typ	SDIS 1.0X5.5X125
GTIN (EAN)	4050118897050
Ilość	1 Szt.

**SDIS 1.0X5.5X125****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	240 mm	Długość (cale)	9,449 inch
Masa netto	97 g		

**Dane techniczne**

Opis artykułu	wkrętak z izolacją VDE z końcówką do wkrętu z rowkiem 1,0x5,5x125	Wykonanie	proste
---------------	---	-----------	--------

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki	125 mm	Grubość końcówki (A)	1 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	5,5 mm
Typ ostrza	B		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--