

## SDIS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFi-nish-handtag

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 6.5 mm, Klinglängd: 150 mm, Klingtjocklek: 1.2 mm
Art.nr.	<a href="#">2749860000</a>
Typ	SDIS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118897067
Förp.	1 Stück

## SDIS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	265 mm	Bygglängd (tum)	10,433 inch
Nettovikt	113 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 1,2x6,5	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

## Skruvverktyg

Bladtyp	B	Form	Spår
Klingbredd (B)	6,5 mm	Klinglängd	150 mm
Klingtjocklek	1,2 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--