

## SDIS 1.2X8.0X175

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 8 mm, Kés hossza: 175 mm, Kés vastagsága (A): 1.6 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749870000</a>
Típus	SDIS 1.2X8.0X175
GTIN (EAN)	4050118897074
Qty.	1 Stück

## SDIS 1.2X8.0X175

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	290 mm	Hossz, inch	11,417 inch
Nettó tömeg	180 g		

## Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 1,6x8,0x175
egyenes		

## Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	175 mm
Kés szélessége (B)	8 mm	Kés típusa	B
Kés vastagsága (A)	1,6 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--