

**SDIK PH1 X 80****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V  
IEC 60900

Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE,  
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy  
ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1
Objednací číslo	<a href="#">2749890000</a>
Typ	SDIK PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897098
Množství	1 ks

## SDIK PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7,283 inch
Čistá hmotnost	50 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Philips velikosti 1	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	80 mm	Tvar	Philips, přibližně
Velikost	1	Velikost čepele, křížová drážka	1
Šířka čepele (B)	1 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--