

SDIK PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

Wkręтак do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkręтак, Szerokość końcówki (B): 1 mm, 80 mm, Grubość końcówki (A): 1
Nr zam.	2749890000
Typ	SDIK PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897098
Ilość	1 Szt.

SDIK PH1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	185 mm	Szerokość (cale)	7,283 inch
Masa netto	50 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowany wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym, Typ Phillips, rozm. 1	Wykonanie	proste
---------------	---	-----------	--------

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	80 mm	Kształt	Philips, okrągły
Szerokość końcówki (B)	1 mm	rozmiar	1
rozmiar końcówki rowek krzyżowy	1		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--