

SDIK PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, изолированная согласно VDE, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Исполнение	Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1
Номер для заказа	2749890000
Тип	SDIK PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897098
Кол.	1 Шт.

SDIK PH1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	185 мм	Ширина (в дюймах)	7,283 inch
Масса нетто	50 g		

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 1
прямой		

Инструменты для затяжки

Длина лезвия	80 мм	Размер	1
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	1	Форма	Philips, круглый
Ширина лезвия (B)	1 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--