

SDIK PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

VDE-szigetelt csillagfejű csavarhúzó Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, kihajtó ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2
Rendelési szám	2749900000
Típus	SDIK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897203
Qty.	1 Stück

SDIK PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	220 mm	Szélesség (coll)	8,661 inch
Nettó tömeg	100 g		

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Phillips típus, 2. méret
egyenes		

Csavarozó szerszámok

Alak	Philips, kerek	Fej mérete, csillag	2
Kés hossza	100 mm	Kés szélessége (B)	2 mm
Méret	2		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9,1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--