

## SDIK PH3 X 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1000 V  
IEC 60900

Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, 150 mm, Tloušťka čepele (A): 3
Objednací číslo	<a href="#">2749910000</a>
Typ	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
Množství	1 ks

## SDIK PH3 X 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	270 mm	Šířka (v palcích)	10,63 inch
Čistá hmotnost	141 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Philips velikosti 3	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	150 mm	Tvar	Philips, přibližně
Velikost	3	Velikost čepele, křížová drážka	3
Šířka čepele (B)	3 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--