

SDIK PH3 X 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3 mm, 150 mm, Grubość końcówki (A): 3 |
| Nr zam. | 2749910000 |
| Typ | SDIK PH3 X 150 |
| GTIN (EAN) | 4050118897210 |
| Ilość | 1 Szt. |

SDIK PH3 X 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość | 270 mm | Szerokość (cale) | 10,63 inch |
| Masa netto | 141 g | | |

Dane techniczne

| | | | |
|---------------|--|-----------|--------|
| Opis artykułu | izolowany wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym, Typ Phillips, rozm.3 | Wykonanie | proste |
|---------------|--|-----------|--------|

Narzędzia do skręcania

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|
| Długość końcówki | 150 mm | Kształt | Philips, okrągły |
| Szerokość końcówki (B) | 3 mm | rozmiar | 3 |
| rozmiar końcówki rowek krzyżowy | 3 | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000144 | ETIM 7.0 | EC000144 |
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-06 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|