

SDIK PH3 X 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3 mm, 150 mm, Grubość końcówki (A): 3
Nr zam.	2749910000
Typ	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
Ilość	1 Szt.

SDIK PH3 X 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Szerokość	270 mm	Szerokość (cale)	10,63 inch
Masa netto	141 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowany wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym, Typ Phillips, rozm.3	Wykonanie	proste
---------------	--	-----------	--------

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	150 mm	Kształt	Philips, okrągły
Szerokość końcówki (B)	3 mm	rozmiar	3
rozmiar końcówki rowek krzyżowy	3		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--