

## SDIK PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V  
IEC 60900

VDE szigetelt csillagfejű csavarhúzó, típus: Pozidriv, SDIK  
PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, kimenet ISO 8764-PZ  
szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2
Rendelési szám	<a href="#">2749930000</a>
Típus	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 22. 8:23:38 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SDIK PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	215 mm	Szélesség (coll)	8,465 inch
Nettó tömeg	94 g		

## Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Pozidriv típus, 2. méret
egyenes		

## Csavarozó szerszámok

Alak	Pozidrive, kerek	Fej mérete, csillag	2
Kés hossza	100 mm	Kés szélessége (B)	2 mm
Méret	2		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9,1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--