

SDIZ 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Rendelési szám	2749980000
Típus	SDIZ 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118897289
Qty.	1 Stück

SDIZ 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	205 mm	Szélesség (coll)	8,071 inch
Nettó tömeg	40 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó vezetőcsúccsal, 0,6 x 3,5 x 100
-----------------	---

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	100 mm
Kés típusa	A	Kés vastagsága (A)	0,6 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--