

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1.5 mm, Kés hossza: 40 mm, Kés vastagsága (A): 0.3 mm
Rendelési szám	2750060000
Típus	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
Qty.	1 Stück

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	140 mm	Hossz, inch	5,512 inch
Nettó tömeg	20 g		

Műszaki adatok

Változat	egyenes
----------	---------

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	40 mm
Kés szélessége (B)	1,5 mm	Kés vastagsága (A)	0,3 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07