

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeteckning | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1.5 mm, Klinglängd: 40 mm, Klingtjocklek: 0.3 mm |
| Art.nr. | 2750060000 |
| Typ | SD EL 0.3X1.5X40 PICO |
| GTIN (EAN) | 4050118897548 |
| Förp. | 1 Stück |

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Längd | 140 mm | Bygglängd (tum) | 5,512 inch |
| Nettovikt | 20 g | | |

Tekniska data

| | |
|-----------|-----|
| Utförande | Rak |
|-----------|-----|

Skruvverktyg

| | | | |
|------------|-------|----------------|--------|
| Form | Spår | Klingbredd (B) | 1,5 mm |
| Klinglängd | 40 mm | Klingtjocklek | 0,3 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 |
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |